


WNMG 080408, Sorte: IC8150

Bestelldaten

Bestellnummer	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Vorschub f	0,08 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	F3P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Sorte	IC8150
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Herstellerbezeichnung	WNMG 080408-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen