



HELIGRIP Schneideinsätze, IC830, Stechbreite w / Eckenradius R: 5/0,8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273405 5/0,8
GTIN	7291075029062
Artikelklasse	26C

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	5 mm
Vorschub f Einstechen	0,11 - 0,21 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Eckenradius R	0,8 mm
INSL	19 mm

Vorschub f Drehen	0,23 - 0,35 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,15 - 0,35 mm/U
Vorschub f Axialstechen	0,12 - 0,24 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1 mm
Herstellerbezeichnung	GRIP 5008Y IC830
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	Y
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Sorte	IC830
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen