

WNMG 080408, Sorte: IC6015



Bestelldaten

Bestellnummer	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,17 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	M3M
Sorte	IC6015
$Schnitt geschwindigkeit\ v_{\scriptscriptstyle c}\ Hauptanwendung$	140 - 300 m/min
Schnitttiefe a _p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	НМ
Herstellerbezeichnung	WNMG 080408-M3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen