

HELIGRIP Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 4/0,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273407 4/0,2
GTIN	7291075028775
Artikelklasse	26C

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Stechbreite w	4 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Vorschub f Einstechen	0,09 - 0,14 mm/U
Vorschub f Drehen	0,16 - 0,21 mm/U
INSL	19 mm

Vorschub f Axialstechen	0,1 - 0,24 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,15 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,5 - 1,9 mm
Serie	HELI-GRIP
Schnitttiefe a _{p max}	2,4 mm
Schnitttiefe a _{p min}	0,25 mm
Herstellerbezeichnung	GRIP 4002Y IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	НМ
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	Υ
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	30 - 200 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen