


WNMG 080408, Sorte: IC6025

Bestelldaten

Bestellnummer	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Artikelklasse	26B

Beschreibung
Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 230 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	F3M
Sorte	IC6025

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Herstellerbezeichnung	WNMG 080408-F3M IC6025
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen