


**WNMG 080404, Sorte: IC6015**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Artikelklasse	26B

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Spanbrecher	F3M
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	IC6015
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Herstellerbezeichnung	WNMG 080404-F3M IC6015
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen