

**VNMG 160404, Sorte: IC8150****Bestelldaten**

Bestellnummer	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Artikelklasse	26B

Beschreibung**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Sorte	IC8150
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,08 - 0,24 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Spanbrecher	F3P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Herstellerbezeichnung	VNMG 160404-F3P IC8150
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen