



## HELIGRIP Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 5/0,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273407 5/0,5
GTIN	7291075028805
Artikelklasse	26C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

#### Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

#### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,5 mm
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Stechbreite w	5 mm
Vorschub f Einstechen	0,11 - 0,2 mm/U
INSL	19 mm
Vorschub f Drehen	0,2 - 0,3 mm/U

Vorschub f Axialstechen	0,12 - 0,24 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,15 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,6 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,6 mm
Herstellerbezeichnung	GRIP 5005Y IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	Y
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 200 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen