

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218564 63
GTIN	4045197462466
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Kragen- $\varnothing d_1$	40 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	10,5 mm
Kragenlänge L_1	15 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	22 mm

Schneiden-Ø D_c	63 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1203
Wendeplattenschrauben-Set	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219950
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2