




## HELIGRIP Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 3/0,3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273413 3/0,3
GTIN	7291075482652
Artikelklasse	26C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

#### Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

#### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Stechbreite w	3 mm
Vorschub f Einstechen	0,07 - 0,11 mm/U
Eckenradius R	0,3 mm
INSL	15,8 mm
Vorschub f Drehen	0,14 - 0,18 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Herstellerbezeichnung	GRIP 3003T IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	T
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen