



## TANGGRIP TNF-IQ Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 5/0,35mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	274222 5/0,35
GTIN	7291075326185
Artikelklasse	26A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weischneidend. Optimale Spankontrolle und Spanevakuierung. Geringe bis mittlere Vorschübe.

#### Verwendung:

Zum Axialstechen.

#### Passend für:

Schneidenträger Nr. 274202 – 274205.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,35 mm
Stechbreite w	5 mm
Vorschub f	0,12 - 0,2 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Serie	TANG-GRIP

Herstellerbezeichnung	TNF 5P-IQ IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschnidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 150 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschnidplatte zum Stechdrehen