



## HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, Ø DC / Anzahl Schneiden Z: 100/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestützte Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

#### Ersatzteil:

Wendeschneidplatten-Schrauben-Set Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Technische Beschreibung

Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,7 Grad
Serie	HELI3MILL
Ø D <sub>3</sub>	95,6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	199 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	50 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	100 mm

Aufnahmebohrungs- $\emptyset$	32 mm
Bohrzirkularfräsen $\emptyset D_{\min}$	195 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	3,6 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	1072,2 mm
passende Wendeschneidplatte	TD..1505..
Herstellerbezeichnung	HM390 FTD D100-8-32-15
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 2	229696 2
--	----------