



HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, Ø DC / Zeff: 40/1mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Artikelklasse	19D

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	XNMU130608
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Kragen-Ø d_1	21 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	1
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	120 mm
Auskraglänge L_1	47 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	2
Nuthöhe a_p	18 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm

Herstellerbezeichnung	ETS D40-18-W32-XN13
Schaftausführung	Weldonschaft
Produktart	Nutenfräser

Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------