



## HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch, Ø DC / Zeff: 200/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepלטtengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepלטten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### Ersatzteil:

Wendepלטtenschrauben-Set Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	63 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	8
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	16
Serie	HELISLOT
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	53 mm

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	200 mm
Schlitzbreite a <sub>p</sub>	20 mm
Herstellerbezeichnung	FDN D200-20-40-XN13
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	229697 1
---------------------	----------