



FLASHPENTA PMN D-J/D-C Schneideinsätze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Artikelklasse	26K

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abstechen von Stangen, harten Werkstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen. Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273576 – 273577.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,03 mm
Stechbreite w	2 mm
Vorschub f	0,04 - 0,14 mm/U
Toleranz Eckenradius R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

Herstellerbezeichnung	PMN D32-2C02 IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschnidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	C
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC908
Produktart	Wendeschnidplatte zum Stechdrehen