


**HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, Ø DC / Zeff: 100/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Artikelklasse	19D

Beschreibung**Ausführung:**

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	6
maximale Einschnitttiefe $a_{\text{e max}}$	25 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	12
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Gesamtlänge L_{ges}	16 mm

Serie	HELISLOT
Schlitzbreite a_p	12 mm
Herstellerbezeichnung	SDN D100-12-32-XN09
Schaftausführung	mit Bohrung
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------