



PENTACUT 24N-J/34N-J Schneideinsätze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1,5/24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273937 1,5/24
GTIN	7291075151466
Artikelklasse	26K

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanformer. Weichschneidend. Geringe bis mittlere Vorschübe.

Verwendung:

Erste Wahl zum Präzisionsstechen. Abstechen möglich. Auch für unterbrochene Schnitte geeignet.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273924 – 273925.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,1 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,02 mm

Einstehtiefe t_{\max}	5 mm
BW	4 mm
Toleranz Eckenradius R	0,02 mm
Plattengröße $\varnothing d$	24 mm
Serie	PENTACUT
Herstellerbezeichnung	PENTA 24N150J010 IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	J
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC908
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen