

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 160mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218564 160 |
| GTIN | 4045197462503 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamtlänge L_{ges} | 50 mm |
| maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$ | 41,2 mm |
| Schneiden- $\varnothing D_c$ | 160 mm |
| Aufnahmebohrungs- \varnothing | 40 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| effektive Schneidenanzahl Z_{eff} | 8 |
| passende Wendeschneidplatte | SNHX |
| Kragen- \varnothing d_1 | 70 mm |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 16 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Innenkühlung | nein |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SN.. 1203 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produktart | Scheibenfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP | 674252 15IP |
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219950 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m | 211750 2,2 |