

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 8$  mm,  $\varnothing D$ : 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218565 50
GTIN	4045197530240
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrungs- $\varnothing$	16 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Kragenlänge $L_1$	15 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	50 mm

Kragen-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	50 mm
effektive Schneidenanzahl Z <sub>eff</sub>	2
maximale Einschnitttiefe a <sub>e max</sub>	8,5 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 12045
Wendeplattenschrauben-Set	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219978