

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 8$ mm, $\varnothing D$: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218565 125
GTIN	4045197530271
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs- \varnothing	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	23,7 mm
Kragen- $\varnothing d_1$	70 mm

Schneiden-Ø D _c	125 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	6
Anzahl Wendeschneidplatten	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 12045
Wendeplattenschrauben-Set	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219978
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP