

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 10$  mm,  $\varnothing D$ : 100mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	218566 100
GTIN	4045197530387
Artikelklasse	210

## Beschreibung

**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

## Technische Beschreibung

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	24,2 mm
Kragen- $\varnothing d_1$	48 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	5

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	50 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1205
Wendeplattenschrauben-Set	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219983
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP