



## PENTACUT 17 N-NP Schneideinsätze rechts, IC1008, Stechbreite w / Plattengröße: 3/17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273958 3/17
GTIN	7291075389685
Artikelklasse	26K

### Beschreibung

#### Verwendung:

Allroundsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.

Zur Stech- und Stechdrehbearbeitung. Weichschneidend.

#### Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950 – 273951.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,8 mm
Stechbreite w	3 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	4 mm
RETOL	0,02 mm
CUTDIA	32 mm

Vorschub f Stechdrehen	0,05 - 0,19 mm/U
Vorschub f Einstechen	0,05 - 0,11 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 3,1 mm
Serie	PENTACUT
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,1 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,05 mm
Herstellerbezeichnung	PENTA 17-300NP08RS IC1008
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	NP
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 150 m/min
Sorte	IC1008
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen