



MINCUT MIGR Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Inneneinstechen bei geringer Schnitttiefe.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Plattengröße $\varnothing d$	8 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	1,4 mm
Mindest- $\varnothing D_{min}$	8,5 mm
Stechbreite w	1 mm
Vorschub f Einstechen	0,01 - 0,03 mm/U
WF	4 mm
Vorschub f Drehen	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Eckenradius R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,05
Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,5
Herstellerbezeichnung	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte