



MINCUT MIFR Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2,5/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Plattengröße $\varnothing d$	10 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 10-2.50-0.20 IC908
Sorte	IC908

Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte