



## MINCUT MIUR Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Artikelklasse	26J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Vollradius zum 45°-Innenfreistechen.

#### Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

### Technische Beschreibung

Mindest-Ø $D_{min}$	8 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	1,1 mm
WF	3,6 mm
Vorschub f Einstechen	0,01 - 0,03 mm/U
Vorschub f Drehen	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Eckenradius R	0,5 mm
Serie	MINCUT
Schnitttiefe $a_{p min}$	0,03
Schnitttiefe $a_{p max}$	0,5

Herstellerbezeichnung	MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte