



MINCUT MIFR Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1,6/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Plattengröße $\varnothing d$	8 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	5,5 mm
WF	2,6 mm
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
Eckenradius R	0,8 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 8-1.60-0.80 IC908

Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte