



## HELISLOT T-Nutenfräser, Weldonschaft, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Artikelklasse	19D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendepaltengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzten Zähnen. Quadratische Wendepaltensätze mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

#### Ersatzteil:

Wendepaltenschrauben-Set Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technische Beschreibung

Eckenfasenwinkel	90 Grad
Auskraglänge $L_1$	41 mm
Kragen-Ø $d_1$	16 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	105 mm
Schneiden-Ø $D_c$	31,7 mm
passende Wendeschneidplatte	XNMMU090408
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	2
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Nuthöhe $a_p$	10,8 mm

Herstellerbezeichnung	ETS D32-11-W25-XN09
Schaftausführung	Weldonschaft
Produktart	Nutenfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set5-teilig Typ 3	229695 3
---	----------