



MINCUT MEFL Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstecken und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

INSL	17,4 mm
Vorschub f Einstechen	3,1 mm/U
WF	3,1 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
maximale Schnitttiefe t_{max}	5,5 mm
Plattengröße $\varnothing d$	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Herstellerbezeichnung	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte