



MINCUT MIFR Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Plattengröße $\varnothing d$	10 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
INSL	25,1 mm
Eckenradius R	1,5 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 10-3.00-1.50 IC908

Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte