



MINCUT MEFL Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2,5/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstecken und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Vorschub f Einstechen	3,15 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,05 mm/U
maximale Schnitttiefe t_{max}	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,06 mm/U
Plattengröße $\varnothing d$	10 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Herstellerbezeichnung	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte