



MINCUT MEFL Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1,5/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen außen am Zapfen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
WF	2,6 mm
Plattengröße \varnothing d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Vorschub f Einstechen	2,6 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
maximale Schnitttiefe t_{max}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Herstellerbezeichnung	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte