

**HELIGRIP Schneideinsätze, IC830, Stechbreite w / Eckenradius R: 3/0,3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273405 3/0,3
GTIN	7291075029024
Artikelklasse	26C

**Beschreibung****Ausführung:**

Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

**Verwendung:**

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Eckenradius R	0,3 mm
Stechbreite w	3 mm
Vorschub f Einstechen	0,07 - 0,11 mm/U
Vorschub f Drehen	0,15 - 0,19 mm/U

INSL	15,8 mm
Vorschub f Plandrehen	0,1 - 0,2 mm/U
Vorschub f Axialstechen	0,08 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Herstellerbezeichnung	GRIP 3003Y IC830
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	Y
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Sorte	IC830
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen