

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze, IC830, Stechbreite w: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274149 16
GTIN	7291075316582
Artikelklasse	26H

Beschreibung**Ausführung:**

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positiver Spanformer. Weicher Schnitt.

Verwendung:

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

Technische Beschreibung

fg	0,22 - 0,5 mm/U
RETOL	0,05 mm
INSL	20 mm
Eckenradius R	1,5 mm
Stechbreite w	16 mm
CWTOL	0,08 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Herstellerbezeichnung	TIGER 1615Y-IQ IC830

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	Y
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Sorte	IC830
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen