



TDKT 150504PDR, IC830, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z	0,2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Serie	HELI3MILL
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Geometrie	PDR
Herstellerbezeichnung	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Sorte	IC830

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		