



TDCT 1505PDR, IC882, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	226564 S
GTIN	7291075312638
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Typ	S
Eckenradius	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f_z	0,15 mm
Geometrie	PDR
Herstellerbezeichnung	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Sorte	IC882
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		