




CCMT 09T302, Sorte: IC807



Bestelldaten

Bestellnummer	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Artikelklasse	26B

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Serie	ISOTURN
Spanbrecher	F3P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Schnitttiefe a_p	0,1 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 245 m/min
Sorte	IC807
Vorschub f	0,06 - 0,25 mm/U
Herstellerbezeichnung	CCMT 09T302-F3P IC807
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen