

### HELIGRIP Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 5/0,8mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	273413 5/0,8
GTIN	7291075484915
Artikelklasse	26C

# **Beschreibung**

### Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

### **Verwendung:**

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

# **Technische Beschreibung**

Vorschub f Einstechen	0,11 - 0,21 mm/U
Eckenradius R	0,8 mm
Stechbreite w	5 mm
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
INSL	19 mm
Vorschub f Drehen	0,23 - 0,35 mm/U

Schnitttiefe a <sub>p</sub>	1 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	3 mm
Schnitttiefe a <sub>p min</sub>	1 mm
Herstellerbezeichnung	GRIP 5008T IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	НМ
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	Т
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen