



## TANGGRIP TNF-IQ Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w / Eckenradius R: 5/0,4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	274226 5/0,4
GTIN	7291075439106
Artikelklasse	26A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weischneidend. Optimale Spankontrolle und Spanevakuierung. Geringe bis mittlere Vorschübe.

#### Verwendung:

Zum Axialstechen.

#### Passend für:

Schneidenträger Nr. 274202 – 274205.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Stechbreite w	5 mm
Eckenradius R	0,4 mm
Vorschub f	0,08 - 0,16 mm/U
Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Serie	TANG-GRIP

Herstellerbezeichnung	TNF 5GN-IQ IC808
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	GN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 150 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen