



## FLASHPENTA PMN D-J/D-C Schneideinsätze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Artikelklasse	26K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Abstechen und Einstechen von weichen Bauteilen. Minimiert die Gratbildung. Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Geringe bis mittlere Vorschübe.

#### Passend für:

Klemmhalter Nr. 273576 – 273577.

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,03 mm
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
Stechbreite w	2 mm
Toleranz Eckenradius R	0,03 mm

Serie	FLASHPENTA
Herstellerbezeichnung	PMN D22-2J02 IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	J
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC908
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen