

PENTACUT 24N-J/34N-J Schneideinsatze, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273937 3/24
GTIN	7291075151411
Artikelklasse	26K

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanformer. Weichschneidend. Geringe bis mittlere Vorschübe.

Verwendung:

Erste Wahl zum Präzisionsstechen. Abstechen möglich. Auch für unterbrochene Schnitte geeignet.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273924 - 273925.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Toleranz Stechbreite w	0,02 mm
BW	4 mm

Vorschub f	0,04 - 0,16 mm/U
Einstechtiefe t _{max}	6,5 mm
Toleranz Eckenradius R	0,03 mm
Plattengröße Ø d	24 mm
Serie	PENTACUT
Herstellerbezeichnung	PENTA 24N300J020 IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	J
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Sorte	IC908
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen