



PENTACUT 17 N-NP Schneideinsätze links, IC1008, Stechbreite w / Plattengröße: 2/17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273959 2/17
GTIN	7291075389661
Artikelklasse	26K

Beschreibung

Verwendung:

Allroundsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.

Zur Stech- und Stechdrehbearbeitung. Weichschneidend.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950 – 273951.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Eckenradius R	0,8 mm
Stechbreite w	2 mm
Einstehtiefe t_{max}	4 mm
RETOL	0,02 mm
CUTDIA	32 mm

Vorschub f Stechdrehen	0,05 - 0,15 mm/U
Vorschub f Einstechen	0,05 - 0,09 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 2,5 mm
Serie	PENTACUT
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,05 mm
Herstellerbezeichnung	PENTA 17-200NP08LS IC1008
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	NP
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 150 m/min
Sorte	IC1008
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen