



## MINCUT MIUR Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Artikelklasse	26J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Vollradius zum 45°-Innenfreistechen.

#### Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	1,36 mm
Mindest-Ø $D_{\min}$	8,3 mm
Vorschub f Einstechen	0,01 - 0,03 mm/U
Vorschub f Drehen	0,03 - 0,1 mm/U
WF	3,6 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Eckenradius R	1 mm
Serie	MINCUT
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,03
Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,5

Herstellerbezeichnung	MIUR 8-2.00-1.00 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte