

Garant
HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, Ø D: 13,4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	231650 13,4
GTIN	4045197660015
Artikelklasse	21M

Beschreibung
Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 13 mm

Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,14 mm/U

Technische Beschreibung

für Grundelement Ø D	13 mm
Ø D	13,4 mm
Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7630

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren

Zubehör

Torx Plus® Schraube Antrieb 7IP	231999 7IP
---------------------------------	------------