



MINCUT MIFR Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Plattengröße \varnothing d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Vorschub f Axialstechen	0,03 - 0,05 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,03 - 0,04 mm/U
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte