



## MINCUT MIFR Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Artikelklasse	26J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

#### Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

### Technische Beschreibung

Plattengröße $\varnothing d$	10 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	9 mm
WF	3 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Eckenradius R	1 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 10-2.00-1.00 IC908

Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte