



MINCUT MIFR Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2,2/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	5,5 mm
Plattengröße $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 8-2.20-0.20 IC908
Sorte	IC908

Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte