



## MINCUT MIUR Schneideinsätze Vollradius, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 1,5/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Artikelklasse	26J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Vollradius zum 45°-Innenfreistechen.

#### Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

### Technische Beschreibung

Mindest- $\varnothing$ $D_{\min}$	8,1 mm
maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	1,2 mm
Vorschub f Drehen	0,03 - 0,1 mm/U
Vorschub f Einstechen	0,01 - 0,03 mm/U
WF	3,6 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Eckenradius R	0,75 mm
Serie	MINCUT
Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,5
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,03

Herstellerbezeichnung	MIUR 8-1.5-0.75 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte