



MINCUT MIGR Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 2/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Artikelklasse	26J

Beschreibung

Ausführung:

Zum Inneneinstecken bei geringer Schnitttiefe.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	1,8 mm
Plattengröße $\varnothing d$	8 mm
Mindest- $\varnothing D_{min}$	8,9 mm
Vorschub f Drehen	0,03 - 0,1 mm/U
WF	4,4 mm
Vorschub f Einstechen	0,01 - 0,03 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Eckenradius R	0,1 mm
Serie	MINCUT

Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,5
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,05
Herstellerbezeichnung	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Sorte	IC908
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte