


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall,
neutral, Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	218601 ST900
GTIN	4045197532091
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für a_e max.für Schlitzbreite a_p : 8 mm

Sorte: HB7525

Vorschub f_z pro Zahn: 0,08 mm

Fasenbreite: 0,25 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,08 mm
Typ	ST900
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 12045
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	4,5 mm
für Schlitzbreite a_p	8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen