

**MINCUT MIFR Schneideinsätze neutral, IC908, Stechbreite w / Plattengröße: 3/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Artikelklasse	26J

**Beschreibung****Ausführung:**

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

**Passend für:**

Bohrstange Nr. 270420.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	9 mm
Plattengröße $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Vorschub f Axialstechen	0,02 - 0,1 mm/U
Vorschub f Plandrehen	0,02 - 0,06 mm/U
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Eckenradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Herstellerbezeichnung	MIFR 10-3.00-0.20 IC908
Sorte	IC908

Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 140 mm/min
Produktart	Mini-Wechselschneidplatte